

TECHNISCHES
DATENBLATT

MINERA®



MINERA

Iris

Mineralguss-Aufsatzwaschbecken oval

MINERALGUSS
GLATT

9 STANDARDFARBEN
STAND 09/2026

Produktart	Aufsatzwaschbecken aus Mineralguss
Modell	Minera Iris
Ausführung	Mineralguss-Aufsatzwaschbecken oval
Material	Polyurethanharz mit mineralischen Füllstoffen (überwiegend Aluminiumhydroxid), durchgefärbt, mit matter Polyurethan-Oberfläche
Außenmaße	50 × 34,5 cm, Höhe 10 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Glatt, seidenmatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz
Hahnloch	nicht vorhanden — Armatur in die Platte oder an die Wand
Überlauf	nicht vorhanden
Ablaufventil	Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf, nicht im Lieferumfang
Siphonanschluss	ø 32 mm, Siphon nicht im Lieferumfang
Montageart	Aufgesetzt auf Waschtischplatte oder Unterschrank
Empfohlene Möbelhöhe	75 – 80 cm
Fertige Arbeitshöhe	85 – 90 cm bis Oberkante Beckenrand

Maße nach Herstellerangabe. Armatur, Ablaufventil und Siphon gehören nicht zum Lieferumfang und werden passend zum Bad gewählt.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle, porenfreie Oberfläche ohne Fugen
- UV-beständig — kein Vergilben am Fenster
- Hohe Schlagfestigkeit
- Durchgefärbt — ein Kratzer zeigt keinen hellen Kern
- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich ausschleifen und auspolieren
- Leicht zu reinigen, warm im Griff

LIEFERUMFANG


- 1 × Waschbecken Minera Iris in der gewählten Farbe und Oberfläche
- Pflege- und Montagehinweise

NICHT IM LIEFERUMFANG

- Armatur
- Ablaufventil (Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf)
- Siphon
- Waschtischplatte, Konsole oder Unterschränk
- Befestigungsmaterial und Silikon


Angaben des Herstellers zum Werkstoff. Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

DRAUFSICHT



Schematische Darstellung. B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.


SCHNITT



WAS BAUSEITS DAZUKOMMT

BAUTEIL	AUSFÜHRUNG	MASS	HINWEIS
Armatur	Erhöhte Waschtischarmatur für Aufsatzbecken oder Wandarmatur	Auslauf über dem Beckenrand	Hahnloch in der Platte oder Wandanschluss
Ablaufventil	Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf	ungeschlitzt	Ausführung mit Überlauf ist nicht geeignet
Siphon	Flaschensiphon oder Raumparsiphon	Anschluss ø 32 mm	Raumparsiphon bei Unterschrank mit Schubladen

AUSLAUFHÖHE DER ARMATUR




Faustregel für die Auslaufhöhe: Beckenhöhe plus etwa 5 cm über der Platte, bei diesem Becken also ab rund 15 cm.

OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHE	BESCHREIBUNG
Glatt	seidenmatt, weich im Griff

FARBEN

				
Weiß	Beige	Sand	Mokka	Graubraun
				
Steingrau	Grau RAL 7015	Anthrazit	Schwarz	RAL / NCS

Neun Standardfarben. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster. Sonderfarben nach RAL oder NCS auf Anfrage.

HÖHEN

Beckenhöhe	10 cm
Empfohlene Möbelhöhe	75 – 80 cm
Fertige Höhe bis Beckenrand	85 – 90 cm

MONTAGE

- Untergrund eben, tragfähig und feuchtigkeitsbeständig
- Position anzeichnen, Ablaufloch in der Platte bohren
- Umlaufende Raupe aus sanitärtauglichem Silikon, Becken aufsetzen
- Keine Verschraubung nötig — das Eigengewicht hält das Becken
- Ablaufventil und Siphon anschließen, danach Dichtheit prüfen

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem, warmem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch
- Kalkränder mit haushaltsüblichem Essigreiniger lösen, danach klar nachspülen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, harten Schwämme oder Cerafeldschaber
- Keine stark lösemittel-, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, kein Dampfreiniger
- Haarfarbe, Rostlöser und Lackreste sofort abwischen

HINWEISE

- Kein Hahnloch und kein Überlauf — Ablaufventil ohne Überlauf verwenden
- Wasser bei geschlossenem Ventil nicht unbeaufsichtigt laufen lassen
- Nicht als Tritt- oder Standfläche benutzen, keine punktuellen Lasten
- Mineralguss ist massiv und schwer — zum Anheben zwei Personen einplanen

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.